

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :

GIACOMINI
Rond Point de l'Europe
77348 PONTAULT COMBAULT CEDEX
France

Nom de l'accessoire représentatif :

Vanne à sphère - R950X001

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 14 ACC NY 324

Date de réalisation des essais d'inertie : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS.

Commentaires : /

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

VANNES A SPHERE ET ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE - GIACOMINI

Références :

Références couvertes : voir annexe

Cette ACS comporte une annexe de 4 pages et couvre 217 références.

Attestation délivrée par :

Clémence Tafforeau
Chef de Service

Date de délivrance : 25 septembre 2014

Date d'expiration : 25 septembre 2019

Signature :



Commentaires : /

ANNEXE à l'ACS 14 ACC NY 324

Références couvertes

Modèle R250 D :

R250X001	R250X004	R250X007	R250X010
R250X002	R250X005	R250X008	R250X011
R250X003	R250X006	R250X009	

Modèle R250 DS :

R250SX003	R250SX005	R250SX007
R250SX004	R250SX006	R250SX008

Modèle R251 :

R251X001	R251X003	R251X005
R251X002	R251X004	R251X006

Modèle R253 :

R253X002	R253X004	R253X006
R253X003	R253X005	

Modèle R253 L :

R253LX002	R253LX004	R253LX006
R253LX003	R253LX005	

Modèle R254 :

R254X002	R254X004	R254X006
R254X003	R254X005	

Modèle R254 L :

R254LX001	R254LX003	R254LX005	R254LX007
R254LX002	R254LX004	R254LX006	R254LX008

Modèle R254 P :

R254PY003	R254PY004	R254PY303
-----------	-----------	-----------

Modèle R259 :

R259X003	R259X005	R259X007	R259X009
R259X004	R259X006	R259X008	

Modèle R259 S :

R259SX003	R259SX005	R259SX007	R259SX009
R259SX004	R259SX006	R259SX008	

Modèle R602 :

R602Y003	R602Y004	R602Y005	R602Y006
----------	----------	----------	----------

Modèle R603 :

R603X103	R603X104
----------	----------

Le : 25 septembre 2014

Clémence Tafforeau
Chef de Service

Signature :



ANNEXE à l'ACS 14 ACC NY 324

Références couvertes

Modèle R604 :

R604Y104

Modèle R608 :

R608Y012

R608Y013

R608Y014

Modèle R608/2 :

R608Y022

R608Y023

R608Y024

Modèle R608/3 :

R608Y032

R608Y033

R608Y034

Modèle R609 :

R609Y012

R609Y013

R609Y014

Modèle R609/2 :

R609Y022

R609Y023

R609Y024

Modèle R610 :

R610Y003

Modèle R611 :

R611Y012

R611Y013

R611Y014

Modèle R612 :

R612Y003

Modèle R619 :

R619X003

R619X004

Modèle R620 :

R620X004

R620X005

Modèle R621 :

R621X004

R621X005

Modèle R730 NF :

R730FX062

R730FX063

R730FX064

R730FX065

R730FX066

R730FX067

R730FX068

Modèle R730 SF :

R730SX062

R730SX063

R730SX064

R730SX065

R730SX066

R730SX067

R730SX068

Modèle R733 NF :

R733FX062

R733FX063

R733FX064

R733FX065

R733FX066

R733FX067

R733FX068

Le : 25 septembre 2014

Clémence Tafforeau
Chef de Service

Signature :



ANNEXE à l'ACS 14 ACC NY 324

Références couvertes

Modèle R734 NF :

R734FX062	R734FX064	R734FX066	R734FX068
R734FX063	R734FX065	R734FX067	

Modèle R734 SF :

R734SX062	R734SX064	R734SX066	R734SX068
R734SX063	R734SX065	R734SX067	

Modèle R910 :

R910WX002	R910WX008	R910X027	R910X043
R910WX003	R910X022	R910X028	R910X044
R910WX004	R910X023	R910X029	R910X045
R910WX005	R910X024	R910X030	R910X046
R910WX006	R910X025	R910X031	
R910WX007	R910X026	R910X042	

Modèle R910 S :

R910SX003	R910SX005	R910SX007	
R910SX004	R910SX006	R910SX008	

Modèle R911 :

R911X022	R911X024	R911X026	R911X086
R911X023	R911X025	R911X085	R910X087

Modèle R911 W :

R911WX005	R911WX006	R911WX007	
-----------	-----------	-----------	--

Modèle R913 :

R913X022	R913X024	R913X026	
R913X023	R913X025		

Modèle R913 L:

R913LX022	R913LX024	R913LX026	
R913LX023	R913LX025		

Modèle R914 :

R914X021	R914X023	R914X025	
R914X022	R914X024		

Modèle R914 L:

R914LX021	R914LX023	R914LX025	R914LX027
R914LX022	R914LX024	R914LX026	R914LX028

Modèle R919 :

R919X003	R919X005	R919X007	R919X009
R919X004	R919X006	R919X008	

Le : 25 septembre 2014

Clemence Iattoreau
Chef de Service

Signature :



ANNEXE à l'ACS 14 ACC NY 324

Références couvertes

Modèle R950 :

R950X001	R950X003	R950X005	R950X007
R950X002	R950X004	R950X006	R950X008

Modèle R950 W :

R950WX002	R950WX004	R950WX006	R950WX008
R950WX003	R950WX005	R950WX007	

Modèle R951 W :

R951WX002	R951WX004	R951WX006
R951WX003	R951WX005	

Le : 25 septembre 2014

Clémence Tafforeau
Chef de Service

Signature :

